

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434314 25
GTIN	4059192014506
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 mm
Korpuso Ø	58 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso storis	35 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,65-1,15 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30

Priedai

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965