

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Absoliučioji funkcija: Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.

Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Idealiai tinka naudoti su 2 taškų vidmačiais. Virsmo taškas (MIN vertė) išsaugomas automatiškai ir parodomas ekrane.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,65-0,90 N
Korpuso storis	35 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimas
Laikrodinis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001
Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023010 12,5

023000 12,5

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Siūstuvai Tipas S4E	498966 S4E
Plienis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plienis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatorius laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plienis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plienis liestukas Tipas 13	434900 13
Nulenkiama liestukas	434912
Plienis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Plienis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plienis liestukas Tipas 28	434900 28
Plienis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Lenktas indikatorius laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plienis liestukas Tipas 10	434900 10
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Plienis liestukas Tipas 15	434900 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plienis liestukas Tipas 24	434900 24

Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Lenktas indikatorius laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4

Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30