

BENNING**Izoliacijos varžos matavimo prietaisas, Tipas: IT101****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Izoliacijos varžos matavimo prietaisas, skirtas izoliacijai ir mažai varžai matuoti **elektriniuose įrenginiuose, prietaisuose, linijose, varikliuose ir generatoriuose.**

Funkcija:

Nuotėkio srovė, poliarizacijos indeksas (PI), absorbcijos laipsnis (DAR), automatinė išlydžio funkcija, matavimo laidų kompensavimas.

Paskirtis:

Matavimai: mažos varžos, izoliacijos varžos (bandomoji įtampa: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) ir esamos nuotėkio srovės apskaičiavimas, varža su 200 mA bandomąja srove, skirta apsauginių laidų jungtims, poliarizacijos indeksui, dielektrinės absorbcijos laipsniui, įtampai, varžai patikrinti.

Ypatumai: galima parinkti ISO matavimo vertes, žalias šviesos diodas, rodantis, kad bandymas išlaikytas, bandomosios / nuotėkio įtampos raudonas šviesos diodas, perjungiamas tikrinimo antgalis, skirtas matavimo procesui aktyvinti, vidinė 100 matavimo verčių atmintinė vienai matavimo funkcijai, automatinis talpiųjų įtampų išlydis, matavimo laidų kompensavimas, užrakinimo funkcija.

Tiekimo sudėtis:

Su krepšiu, matavimo laidais, krokodiliniaisi gnybtais, perjungiamu tikrinimo antgaliu, apsauginiu guminiu rėmu, 4 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6.

Techninis aprašymas

Svoris	630 g
Srovės tiekimas	4× 081561 LR6
Gamintojo pavadinimas	IT 101
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	4
Viršįtampio kategorija	IV KAT. 600 V
Rodmenų apimtis	4000
Izoliacijos varža	50 kΩ – 20 GΩ
Atsparumas žemai įtampai	0,01 - 40 Ω
Varža	0,01 Ω – 40 kΩ
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC/DC)
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I11
Produkto rūšis	Varžos matavimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Izoliacijos varžos matavimo prietaisas Tipas S	027150 S
---	----------

Priedai

Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 4 mm	473308 4
Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 2 mm	473308 2
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Matavimo laidų rinkinys TA3, 8 dalių Tipas 8	473332 8
Krepšys Duspol Tipas B	473336 B