



Indikatorinis vidmatis be komparatoriaus Vario SV HM, Matavimo ribos: 6-18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. **Schwenk Vario SV** – tai modulinė sistema, dėl keičiamų matavimo galvučių, apimanti labai platų matavimo diapazoną. **Su HM mikrometro antgaliu.**

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis tikslus vidmatis **be** skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	17
Matavimo galvučių kiekis	2
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 18 mm
Matavimo diskų kiekis	2

Matavimo gylis	100 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 μm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14

Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10