

HOLEX

Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys su spyruoklinėmis fiksavimo auselėmis, Tipas: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	366730 125
GTIN	2050001742476
Produktų klasė	38F

Aprašymas

Modelis:

Tikslumas: plokštumos lygiagretumo tolerancija $\pm 0,01$ mm; **kietis:** 57 HRC. Įstatykite užveržimo laikiklį pagrinde ir suspauskite spaustuvu.

Privalumai:

Apdirbimo metu arba atleidžiant spaustuvus atraminės plokštelės lieka nustatytoje padėtyje.

Tinka:

Visi GARANT, Allmatic NC spaustuvai su pertvaros pločiu (A matmuo) 39 mm $\pm 0,1$ mm.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su plastikiniu stovu, 10 porų atraminių plokštelių, 4 spyruoklinėmis fiksavimo auselėmis.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis veržtuvas Nr. 366731 atsarginių dalių sąrašė

Pastaba:

Patikrinkite spaustuvo A matmenį!

Techninis aprašymas

Plotis	3 mm
Ilgis	125 mm

Aukštis	37 mm
Aukštis	35 mm
Aukštis	10 mm
Aukštis	15 mm
Aukštis	25 mm
Aukštis	33 mm
Aukštis	20 mm
Aukštis	36 mm
Aukštis	28 mm
Aukštis	30 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Juostų kiekis	10 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Užveržimo varžtų rinkinys(4 vienetai)

366731