



Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 4,5-6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435050 4,5-6
GTIN	2050001039989
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	4,5 - 6 mm
-----------------------------	------------

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo gylis	80 mm
Liestukų skaičius	9
Centravimo lėkštelės plotis	4 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60

Priedai

Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 5,8 mm	435090 5,8
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 5 mm	484030 5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 5,2 mm	435090 5,2
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Matavimo gylgio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 4,8 mm	435090 4,8
	435090 5,4

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM
Matavimo Ø 5,4 mm

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
--	------------

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
--	-----------

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
--	------------

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
---	-------------

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 6 mm	435090 6
---	----------

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 5,6 mm	435090 5,6
---	------------

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 5 mm	435090 5
---	----------

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
---	-------------

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
---	-------------

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
--	----------

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 4,6 mm	435090 4,6
---	------------

Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
------------------------------	-----------

Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
--	-------------

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
---	---------------

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 – 6 mmHM Matavimo Ø 4,5 mm	435090 4,5
---	------------

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
---	---------------