

**Garant****Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės, ilgis: 90mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

366740 90

GTIN

4045197693815

Produktų klasė

31Z

**Aprašymas****Modelis:****Tikslumas:** aukščio tolerancija  $\pm 0,01$  mm, pločio tolerancija  $\pm 0,02$  mm. **Kietis:** 60 HRC.**Kiekviena pora glotniai nušlifauta.****Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.****Paskirtis:**

Atliekant tikslus darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

**Pastaba:**

Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.

**Atskiras lygiagrečių pagrindų – poras tiekia gamintojas.****Techninis aprašymas**

Aukštis

15 mm

Aukštis

22 mm

Aukštis

25 mm

Aukštis

30 mm

Aukštis	32 mm
Plotis	2,5 mm
Ilgis	90 mm
Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

## Priedai

Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5 Aukštis 15 mm	366741 15
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5 Aukštis 22 mm	366741 22
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5 Aukštis 25 mm	366741 25
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5 Aukštis 32 mm	366741 32
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 90×2,5 Aukštis 30 mm	366741 30