



## Efektyvi pjovimo alyva, klampi, be chloro DAR 50 Visco, Turinys: 0,3l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Produktų klasė	08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).

Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

#### Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

#### Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos** keitimui. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamas medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinis, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams**.

**Klampus mineralinės alyvos pagrindo produktas**, labai gerai tinkantis pjauti sriegiams, gerai kimbantis.

### Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Purškimo antgalis	Standartas

Virimo taškas	-44 °C
Spalva	šviesiai geltona
Pavojingumo klasė	2.1
Modelis	Purškiklis
Užsiliepsnojimo temperatūra	365 °C
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Talpa	0,3 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva