

Garant**Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės, ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

366740 125

GTIN

4045197329233

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:****Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm. **Kietis:** 60 HRC.**Kiekviena pora glotniai nušlifauta.****Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.****Paskirtis:**

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Pastaba:

Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.

Atskiras lygiagrečių pagrindų – poras tiekia gamintojas.**Techninis aprašymas**

Aukštis

15 mm

Aukštis

30 mm

Aukštis

35 mm

Aukštis

37 mm

Aukštis	39 mm
Ilgis	125 mm
Plotis	2,5 mm
Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 125x2,5 Aukštis 30 mm	366742 30
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 125x2,5 Aukštis 39 mm	366742 39
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 125x2,5 Aukštis 35 mm	366742 35
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 125x2,5 Aukštis 15 mm	366742 15
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 125x2,5 Aukštis 37 mm	366742 37