



## Indikatorinis vidmatis aklinosioms kiaurymėms SS, Matavimo ribos: 20-50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Produktų klasė	46D

### Aprašymas

#### Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. **Schwenk SS aklinosioms kiaurymėms**. Aklinių kiaurymių ir centravimo briaunelių matavimui. Slankmatis ir judrus matavimo kaištis dengti kietlydiniu.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis tikslus vidmatis **be** skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

#### Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

### Techninis aprašymas

Slankmačių skaičius	3
Atstumas nuo kiaurymės dugno h	1,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Matavimo gylis	77 mm
Slankmačio matavimo diapazonas	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm

Centravimo lėkštelės plotis	18 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20

Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38