



## Nuosklembų matuoklis IFM, Matavimo diapazonas: 0,5-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Produktų klasė	46D

### Aprašymas

#### Modelis:

Matuoklis IFM su 90° kūginiu antgaliu **didžiausio vidinio kūgio Ø nustatymui**. Grūdintas kūginis matavimo antgalis su kryžiumi gale įstatomas į vidinį kūgį. Didžiausias Ø nustatomas spaudžiant iki atramos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi.

#### Pastaba:

Specialių modelių su kitokiais kūgio kampais reikia teirautis. Matavimo prietaisai nuožulų ilgio matavimams atlikti pagal paklausimą. Laikroдинis indikatorius ir korpusas tiekiami atskirai.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0,5 - 20 mm
Skalės padalos	0,01 mm
Norma	DIN 878
visos dalys	grūdintas

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Nuožulų matuoklis

**Paslaugos**

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
--	-----------