



Indikatorinių vidmačių rinkinys, plieniniai, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 18-150mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 435060 18-150 |
| GTIN | 2050001046635 |
| Produktų klasė | 46F |

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \emptyset nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \emptyset , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------|
| Liestukų skaičius | 27 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 18 - 150 mm |
| Matavimo diskų kiekis | 7 |
| Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 0,5 µm |
| Vidmačių kiekis | 3 |
| Matavimo gylis | 110 - 180 mm |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | S9 |
| Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |

Paslaugos

| | |
|---|---------------|
| KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm | 020580 18-150 |
|---|---------------|

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm | 484030 19 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm | 484030 26 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm | 484030 34 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm | 484030 80 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm | 484030 24 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm | 484030 30 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm | 484030 32 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm | 484030 50 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm | 484030 75 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm | 434920 10 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm | 484030 36 |
| Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm | 484030 28 |
| Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |

| | |
|---|---------------|
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm | 484030 70 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm | 484030 65 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm | 484030 22 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm | 484030 45 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm | 484030 44 |
| Plieninis liestukas Tipas 16 | 434900 16 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm | 484030 35 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm | 484030 40 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm | 484030 25 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm | 484030 60 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm | 484030 95 |
| Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001 | 434670 2001 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm | 484030 46 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm | 484030 125 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm | 484030 42 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm | 484030 20 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm | 484030 85 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm | 484030 100 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm | 484030 55 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm | 484030 18 |
| Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm | 484030 38 |
| Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm | 484030 90 |