

Garant**Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės, ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366740 160
GTIN	4045197329240
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:****Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm. **Kietis:** 60 HRC.**Kiekviena pora glotniai nušlifauta.****Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.****Paskirtis:**

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Pastaba:

Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.

Atskiras lygiagrečių pagrindų – poras tiekia gamintojas.**Techninis aprašymas**

Aukštis	22 mm
Aukštis	42 mm
Aukštis	47 mm
Aukštis	37 mm

Aukštis	30 mm
Plotis	2,5 mm
Ilgis	160 mm
Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 160x2,5 Aukštis 22 mm	366744 22
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 160x2,5 Aukštis 37 mm	366744 37
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 160x2,5 Aukštis 30 mm	366744 30
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 160x2,5 Aukštis 42 mm	366744 42
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 160x2,5 Aukštis 47 mm	366744 47