



Indikatorinis vidmatis aklinosioms kiaurymėms SS, Matavimo ribos: 50-110mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. **Schwenk SS aklinosioms kiaurymėms**. Aklinių kiaurymių ir centravimo briaunelių matavimui. Slankmatis ir judrus matavimo kaištis dengti kietlydiniu.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis tikslus vidmatis **be** skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.

Techninis aprašymas

Slankmačių skaičius	2
Slankmačio matavimo diapazonas	50 – 80; 80 – 110 mm
Matavimo gylis	55 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 110 mm

Atstumas nuo kiaurymės dugno h	1,5 mm
Centravimo lėkštelės plotis	34 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160
--	------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65