



## Nuosklembų matuoklis IFM, Matavimo diapazonas: 20-40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

435172 20-40

GTIN

2050001055750

Produktų klasė

46D

### Aprašymas

#### Modelis:

Matuoklis IFM su 90° kūginiu antgaliu **didžiausio vidinio kūgio Ø nustatymui**. Grūdintas kūginis matavimo antgalis su kryžiumi gale įstatomas į vidinį kūgį. Didžiausias Ø nustatomas spaudžiant iki atramos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi.

#### Pastaba:

Specialių modelių su kitokiais kūgio kampais reikia teirautis. Matavimo prietaisai nuožulų ilgio matavimams atlikti pagal paklausimą. Laikroдинis indikatorius ir korpusas tiekiami atskirai.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)

20 - 40 mm

Skalės padalos

0,01 mm

Norma

DIN 878

visos dalys

grūdintas

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Nuožulų matuoklis

**Paslaugos**

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
--	-----------