



## Neaustinės medžiagos servetėlės, 0,4×0,5 m 10 vnt., Panaudojimo sritys: UNI



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084373 UNI    |
| GTIN             | 2050001742704 |
| Produktų klasė   | 08J           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus **ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui.** Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir **tinka beveik visiems chemikalams sugerti.** Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. **Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.** Produktai su užrašu **OIL** sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu **UNI** sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).

Atskiros servetėlės, vidurys perforuotas.

Servetėlės ir rulonai **neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros**, itin gerai sugeriantys.

Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.

### Techninis aprašymas

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Spalva                     | pilka          |
| Panaudojimo sritys         | UNI            |
| maksimalus sugėrimo kiekis | 10,1 l         |
| Komplektas vnt. / dėžutėje | 10             |
| Produkto rūšis             | Tvarsčių vilna |

