



## Indikatorinių vidmačių rinkinys, plieniniai, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 50-160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Produktų klasė	46F

### Aprašymas

#### Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų  $\emptyset$  nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

#### Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių  $\emptyset$ , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

#### Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Matavimo gylis	180 - 230 mm
Vidmačių kiekis	2
Liestukų skaičius	18
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 160 mm
Matavimo diskų kiekis	7
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 $\mu$ m
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 95 mm	484030 95
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 250/10 $\mu$ m	434674 250/10
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 130/5 $\mu$ m	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 85 mm	484030 85
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 65 mm	484030 65
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 25/0,5 $\mu$ m	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 55 mm	484030 55

Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 125 mm	484030 125
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 90 mm	484030 90
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16