

Garant**Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės, ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

366740 200

GTIN

4045197559418

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:****Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm. **Kietis:** 60 HRC.**Kiekviena pora glotniai nušlifauta.****Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.****Paskirtis:**

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Pastaba:

Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.

Atskiras lygiagrečių pagrindų – poras tiekia gamintojas.**Techninis aprašymas**

Plotis

2,5 mm

Ilgis

200 mm

Aukštis

47 mm

Aukštis

52 mm

Aukštis	25 mm
Aukštis	40 mm
Aukštis	57 mm
Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200x2,5 Aukštis 47 mm	366746 47
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200x2,5 Aukštis 25 mm	366746 25
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200x2,5 Aukštis 40 mm	366746 40
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200x2,5 Aukštis 57 mm	366746 57
Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200x2,5 Aukštis 52 mm	366746 52