



Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 18-35mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 35 mm
-----------------------------	------------

Matavimo gylis	110 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Matavimo diskų kiekis	2
Liestukų skaičius	9
Centravimo lėkštelės plotis	14,8 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
DAkkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60

Priedai

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmPlienas Matavimo \varnothing 34 mm	435084 34
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo \varnothing 22 mm	435094 22
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 30 mm	484030 30
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo \varnothing 32 mm	435094 32
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 18 – 35 Storis 0,5 mm	435107 0,5
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μ m	434674 50/1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mmHM Matavimo \varnothing 18 mm	435094 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 18 mm	484030 18

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 26 mm	435094 26
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 34 mm	435094 34
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 20 mm	435084 20
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 24 mm	435084 24
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 18 – 35 Storis 1 mm	435107 1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 20 mm	435094 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 18 mm	435084 18
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 26 mm	435084 26
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 28 mm	435084 28
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 30 mm	435094 30
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 30 mm	435084 30
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 24 mm	435094 24
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 22 mm	435084 22
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm Plienas Matavimo Ø 32 mm	435084 32
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 – 35 mm HM Matavimo Ø 28 mm	435094 28