



Indikatorinių vidmačių rinkinys, plieniniai, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 50-230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435060 50-230
GTIN	2050001046659
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **iš plieno**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	18
Matavimo gylis	180 - 230 mm
Vidmačių kiekis	2
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 230 mm
Matavimo diskų kiekis	7
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 125 mm	484030 125
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 250/10 μ m	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 275 mm	484030 275
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 75 mm	484030 75
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 175 mm	484030 175
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 60 mm	484030 60

Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 130/5 μm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 80 mm	484030 80
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 225 mm	484030 225
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 100 mm	484030 100