



Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 35-60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435050 35-60
GTIN	2050001040046
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 60 mm
-----------------------------	------------

Matavimo diskų kiekis	3
Matavimo gylis	180 mm
Liestukų skaičius	6
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Centravimo lėkštelės plotis	28 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60

Priedai

Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 49 mm	435095 49
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 49 mm	435085 49
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 2,5 mm	435108 2,5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 59 mm	435095 59
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40

Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 1 mm	435108 1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 35 mm	435095 35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 35 mm	435085 35
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 44 mm	435095 44
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 54 mm	435095 54
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 39 mm	435085 39
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 59 mm	435085 59
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 0,5 mm	435108 0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 3 mm	435108 3
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 1,5 mm	435108 1,5
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 – 60 Storis 2 mm	435108 2
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 44 mm	435085 44
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmPlienas Matavimo Ø 54 mm	435085 54
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 – 60 mmHM Matavimo Ø 39 mm	435095 39