

Mitutoyo
Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 35-60 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	435202 35-60
GTIN	4946368612515
Produktų klasė	44A

Aprašymas
Modelis:

Savaime išs centruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių Ø tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432050, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Kalibravimas: C1

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus: 0,5 μm

Matavimo gylis: 150 mm

Liestukų skaičius: 6

Centravimo lėkštelės plotis: 20 mm

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	6
Matavimo gylis	150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μm

Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 60 mm
Centravimo lėkštelės plotis	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	013520 60
Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	012930 60
Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm	023210 60
DAkKS kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm	023220 60

Priedai

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Laikroдинis indikatorius Matavimo intervalas / korpuso Ø 10/58 mm	432050 10/58
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435230 1
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams 1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm

435230 0,5