



Indikatorinių vidmačių rinkinys, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 18-150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

435070 18-150

GTIN

2050001046666

Produktų klasė

46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	7
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μm
Vidmačių kiekis	3
Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 150 mm
Matavimo gylis	110 - 180 mm
Liestukų skaičius	27
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 80 mm	484030 80
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 25 mm	484030 25
Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriausSU Matavimo ribos 50-100 mm	435050 50-100
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 130/5 μm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 44 mm	484030 44
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 26 mm	484030 26
Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriausSU Matavimo ribos 35-60 mm	435050 35-60

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm	484030 125
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriausSU Matavimo ribos 18-35 mm	435050 18-35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16