



Drėgmės ir temperatūros matuoklis, Tipas: 608H1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Skirtas **drėgmei, temperatūrai ir rasos taškui** tiksliai nustatyti. Nejautrus rasojimui. Nereikia techninės priežiūros. **Min. / maks. verčių indikatorius** su atstatos funkcija. Galima pastatyti ir pakabinti.

Paskirtis:

Idealiai tinka patalpos klimatui kontroliuoti.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61 ir kalibravimo protokolas.

Techninis aprašymas

Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	10 - 95 %
Temperatūros matavimo ribos	0 - 50 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	3 %
Rasos taško matavimo ribos t _d	-20 - 50 °C
Temperatūros vertė (0 – 50 °C)	0,1 °C
Aukštis	90 mm

Gylis	40 mm
Plotis	111 mm
Leistina paklaida rasos taškui td	±0,5 (prie 25 °C) °C
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I6
Produkto rūšis	Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Paslaugos

KalibravimasHigrometras Tipas A	027660 A
DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A