



Duomenų registratorius, Tipas: 175H1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Atsparus, kompaktiškas 2 kanalų duomenų registratorius su dideliu ekranu su foniniu apšvietimu. Vidinė 1 milijono matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išseiktai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 10 min. iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė ≥ 3 metai (matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Dvi standartinės sąsajos (mini USB ir SD kortelė), kad registratoriaus duomenis būtų paprasta programuoti ir nuskaityti tiesiogiai prisijungus prie PC. Papildomas santykinės drėgmės matavimas ir išsaugojimas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, užraktu, 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu, programine įranga ComSoft Basic V5, kurią galima atsisiųsti nemokamai.

Priedai pasirinktinai:

USB kabelis 474183, dyd. USB.

Techninis aprašymas

Ilgis	149 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (vidinis jutiklis)	±0,4 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis)	±0,5 °C
Aukštis	30 mm
Temperatūros matavimo sritis (vidinis jutiklis)	-20 - 55 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	±2 %
Gamintojo pavadinimas	175 H1
Plotis	55 mm
Kalibravimas	I6
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	0 - 100 %
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

Paslaugos

KalibravimasHigrometras Tipas A	027660 A
DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
USB laidas Tipas USB	474183 USB