



Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis, Tipas: T4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474012 T4
GTIN	4029547011702
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Greitas, belaidis matavimas net ir per atstumą.

- **Indikatorius: min. / maks. vertės**
- **Ribinių verčių kontrolė vaizdo ir garso perspėjimo signalu.**
- **Mažas ir patogus, su apšviestu ekranu.**
- **Greitas matavimas: 2 matavimai / s.**

Realus matavimo taškų žymėjimas **2 taškų lazeriu.**

Tikslus kontaktinis matavimas.

Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Priedai pasirinktinai:

Apsauginis krepšys Nr. 474029. Matavimo liestukas Nr. 474120.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida (nuo -30 iki 0 °C)	±2 arba ±2 % nuo matavimo vertės °C
Optika	30 : 1

Leistina paklaida (nuo 0,1 iki 400 °C)	±1 arba ± 1% nuo matavimo vertės °C
Matavimo ribos (diapazonas)	-30 - 400 °C
Nustatomas emisijos koeficientas	0,1 - 1
Plotis	38 mm
Ilgis	75 mm
Svoris	200 g
Aukštis	190 mm
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba	0,1 °C
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I5
Produkto rūšis	Temperatūros matavimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
---	----------

Priedai

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
Odinis apsauginis dėklas	474029
Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas EF	474120 EF