



Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 100-160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	7
-------------------	---

Matavimo diskų kiekis	4
Matavimo gylis	230 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 160 mm
Centravimo lėkštelės plotis	75 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160
--	------------

Priedai

Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 250/10 μ m	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 125 mm	484030 125
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 100 mm	484030 100
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Matavimo gylio didintuvas Ilgis 70 mm	435143 70
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μ m	434674 50/1
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5

Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 90-300	439914 90-300
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 140 mm	484030 140
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250