



Drėgmės ir temperatūros matuoklis, Tipas: 608H2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Skirtas **drėgmei, temperatūrai ir rasos taškui** tiksliai nustatyti. Nejautrus rasojimui. Nereikia techninės priežiūros. **Min. / maks. verčių indikatorius** su atstatos funkcija. Galima pastatyti ir pakabinti. Papildomai su perspėjimo signalo funkcija (mirksintis rodmuo), kai viršijamos ribos.

Paskirtis:

Idealiai tinka patalpos klimatui kontroliuoti.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61 ir kalibravimo protokolas.

Techninis aprašymas

Rasos taško matavimo ribos td	-40 - 70 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	2 %
Temperatūros matavimo ribos	-10 - 70 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	2 - 98 %
Plotis	111 mm
Aukštis	90 mm

Leistina paklaida rasos taškui td	±0,5 (prie 25 °C) °C
Gylis	40 mm
Temperatūros vertė (0 – 50 °C)	0,1 °C
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I6
Produkto rūšis	Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Paslaugos

KalibravimasHigrometras Tipas A	027660 A
DAkS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A