



Infraraudonųjų spindulių temperatūros ir drėgmės matuoklis, Tipas: 835T1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Spartus, tikslus infraraudonųjų spindulių termometras su intuityviu ir patogiu meniu, valdomu piktogramomis ir keturkrypčiu mygtuku. 50:1 optika leidžia tiksliai matuoti ir iš didelio atsumo. 4 taškų lazeris tiksliai rodo matuojamą zoną ir apsaugo nuo klaidingų matavimų.

- **Automatiškai pritaikomas emisijos koeficientas naudojant kontaktinį daviklį Nr. 474120 dyd. OF.**
- **Matavimas internetu su nemokamai gaunama programine įranga.**
- **200 matavimo verčių ir 20 emisijos koeficientų atmintinė.**
- **Ijungiamas ekrano apšvietimas.**
- **Optinis ir akustinis įspėjimas viršijus ribinę vertę.**

Paskirtis:

Maksimalus saugumas ir tikslumas matuojant temperatūra iš vidutinio nuotolio.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR6 ir kalibravimo protokolas.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF, Programinę įrangą EasyClimate galite parsisiųsti nemokamai.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida (nuo -20,0 iki -0,1 °C)	±1,5 °C
Leistina paklaida (nuo 0,0 iki 99,9 °C)	±1,0 °C
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui	±1% nuo mat. v.
Leistina paklaida (nuo -30,0 iki -20,1 °C)	±2,5 °C
Optika	50:1
Svoris	514 g
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba	0,1 °C
Nustatomas emisijos koeficientas	0,1 - 1
Plotis	166 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	-30 - 600 °C
Ilgis	193 mm
Aukštis	63 mm
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Lazerio taškų skaičius	4
Kalibravimas	15
Produkto rūšis	Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027610 A
Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A

Priedai

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
---	-----------