



Duomenų registratorius su USB stotele, Tipas: 174T



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474200 174T
GTIN	4029547010828
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išekvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė 1 metai (kai matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Per USB sąsają (doka) galima greitai ir paprastai sukongigūruoti registratorių ir nuskaityti matavimo duomenis.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 ir kalibravimo protokolu. Papildomai yra dokas su USB prijungimo laidu. Programinę įrangą ComSoft Basic V5 galima atsisiųsti nemokamai.

Techninis aprašymas

Aukštis	18,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65

Ilgis	60 mm
Plotis	38 mm
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	±0,5 °C
Temperatūros matavimo ribos	-30 - 70 °C
Kalibravimas	I9
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Prietaiso atmintinė	16000 matavimo verčių
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

Paslaugos

Kalibravimas Oro temperatūros registratorius Tipas B	027650 B
DAkkS kalibravimas Higrometras Tipas A	027670 A

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------