



Indikatorinių vidmačių rinkinys, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 50-230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis	180 - 230 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 230 mm
Matavimo diskų kiekis	7
Liestukų skaičius	18
Vidmačių kiekis	2
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasTiksliųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm	484030 225
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 275 mm	484030 275
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm	484030 125
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55