



## Infraraudonųjų spindulių temperatūros ir drėgmės matuoklis, Tipas: 835T2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Spartus, tikslus infraraudonųjų spindulių termometras su intuityviu ir patogiu meniu, valdomu piktogramomis ir keturkrypčiu mygtuku. 50:1 optika leidžia tiksliai matuoti ir iš didelio atstumo. 4 taškų lazeris tiksliai rodo matuojamą zoną ir apsaugo nuo klaidingų matavimų.

- **Automatiškai pritaikomas emisijos koeficientas naudojant kontaktinį daviklį Nr. 474120 dyd. OF.**
- **Matavimas internetu su nemokamai gaunama programine įranga.**
- **200 matavimo verčių ir 20 emisijos koeficientų atmintinė.**
- **Ijungiamas ekrano apšvietimas.**
- **Optinis ir akustinis įspėjimas viršijus ribinę vertę.**

Su išplėstu **matavimo diapazonu iki 1 500 °C.**

#### Paskirtis:

Preciziškas matavimas iki 1 500 °C iš saugaus atstumo.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR6 ir kalibravimo protokolas.

#### Priedai pasirinktinai:

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF, Programinę įrangą EasyClimate galite parsisiųsti nemokamai.

## Techninis aprašymas

Optika	50 : 1
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui	$\pm 2,0$ °C / $\pm 1$ % nuo mat. v.
Ilgis	193 mm
Svoris	514 g
Matavimo ribos (diapazonas)	-10 - 1500 °C
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba	0,1 (nuo -10 iki +999,9 °C); 1 (nuo +1000 iki +1500 °C) °C
Nustatomas emisijos koeficientas	0,1 - 1
Plotis	166 mm
Aukštis	63 mm
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Lazerio taškų skaičius	4
Kalibravimas	I5
Produkto rūšis	Temperatūros ir drėgmės matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
DAkkS kalibravimas Infraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027610 A

## Priedai

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
---	-----------