



Temperatūros matuoklis su lazdele, Tipas: T2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474080 T2
GTIN	4029547008375
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Kišeninis mini temperatūros matavimo prietaisas.

Didelis tikslumas (K tipo termoelementai).

Patentuota pasukama galvutė (180°). Strypinis temperatūros matuoklis su paviršių jutikliu su kryžmine juosta. Spyruokliuojanti kryžminė juosta prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte tvirtinimo fiksatorius, 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida (nuo -50,0 iki 99,9 °C)	±1 °C
Suveikimo laikas t_{90}	5 s
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui	±1 %
Jutiklio vamzdelio ilgis	150 mm
Jutiklio vamzdelio \varnothing	12 mm
Matavimo dydžiai	°C / °F

Apytikslė baterijų veikimo trukmė	1000 h
Paleidimas	0,1 °C
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo -50 iki +350, trumpai iki 500 °C
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Temperatūros matavimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras) su / be
ekrano Tipas A

027520 A

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3