



Duomenų registratorius su USB stotele, Tipas: 174H



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474200 174H
GTIN	4029547010835
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išekvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė 1 metai (kai matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Per USB sąsają (doka) galima greitai ir paprastai sukonfigūruoti registratorių ir nuskaityti matavimo duomenis. Papildomas santykinės drėgmės matavimas ir išsaugojimas.

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 ir kalibravimo protokolu. Papildomai yra dokas su USB prijungimo laidu. Programinę įrangą ComSoft Basic V5 galima atsisiųsti nemokamai.

Techninis aprašymas

Plotis	38 mm
Temperatūros matavimo ribos	-20 - 70 °C
Ilgis	60 mm
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	±3 %
Aukštis	18,5 mm

Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	±0,5 °C
Kalibravimas	I6
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	0 - 100 %
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Prietaiso atmintinė	16000 matavimo verčių
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

Paslaugos

KalibravimasHigrometras Tipas A	027660 A
DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------