

**HOLEX****Vidiniai fiksavimo varžtai, rinkinys 5 vnt., Užspaudimo Ø: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434825 6
GTIN	4045197606235
Produktų klasė	42C

**Aprašymas****Aprašymas:**

- Vidinio fiksavimo varžtas iš nerūdijančiojo plieno (1.4301/1.4305).
- Naujoviškas sprendimas greitam ir paprastam cilindrinėms dalims (pvz., indikatorių, apvalių strypų arba vamzdinių profilių, fiksavimui).
- Paprasčiausiai priveržiant ar atleidžiant mikrometrinį sraigimą galima pageidaujamas detales pritvirtinti arba vėl nuimti.
- Per cilindrinę kiaurymę vidinio fiksavimo varžte galima laipsniškai keisti užveržiamos detalės išsikišimo ilgį.

**Funkcija:**

Vidinis fiksavimo varžtas sukamas į bet kurį įtaisą su paprastu metriniu sriegiu tol, kol jo galvutė priglunda prie įtaiso plokštumos. Dar šiek tiek daugiau sukant varžtą, vidinio fiksavimo varžto sriegis prasisuka su įtaiso sriegiu. Dėl ypatingos vidinio fiksavimo varžto konstrukcijos galima jį truputį ir visiškai grįžtamai ištempti. Šio lengvo ištempimo pakanka vidinio fiksavimo varžto skersmeniui tiek sumažinti, kad viduje esanti detalė būtų tolygiai ir centruotai priveržta. Vidinio fiksavimo varžto skersmuo tuo pačiu metu, kaip ir atsirandantis spaudimas, yra konstruktyviai veikiamas. Pasiekama įtempimo jėga iki 2000 N.

**Paskirtis:**

- **Matavimo prietaisai:** greitas ir paprastas indikatorių tvirtinimas matavimo įrenginiuose.
- **Mašinų gamyba:** fiksavimo priemonės cilindrinėms objektams.
- **Sensorinė technika:** užspaudimas lygioje plokštumoje.

**Tiekimo sudėtis:**

Rinkinys iš 5 fiksavimo varžtų.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis W	13 mm
Sriegio aukštis H <sub>2</sub>	10 mm
Užspaudimo Ø	6 mm
Šešiabriaunio varžto galvutės aukštis H <sub>1</sub>	5 mm
Sriegis M	M10
Produkto rūšis	Vidinio užspaudimo varžtas