

**Mahr****Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, Tipas: 2004M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434760 2004M
GTIN	4059192055042
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies – nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijškumas visame matavimo diapazone. Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

**Tiekimo sudėtis:**

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

**Priedai pasirinktinai:**

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

**Techninis aprašymas**

Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,75 ±0,15 N
Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm	1,5 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	±2 mm
Suderinamumas	Mahr
Atsikartojimas	0,1 μm
Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm	0,4 μm
Gamintojo pavadinimas	P 2004M

IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai

## Priedai

Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25