

HOLEX**Vidiniai fiksavimo varžtai, rinkinys 5 vnt., Užspaudimo Ø: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434825 8

GTIN

4045197606242

Produktų klasė

42C

Aprašymas**Aprašymas:**

- Vidinio fiksavimo varžtas iš nerūdijančiojo plieno (1.4301/1.4305).
- Naujoviškas sprendimas greitam ir paprastam cilindrinų dalių (pvz., indikatorių, apvalių strypų arba vamzdinių profilių, fiksavimui).
- Paprasčiausiai priveržiant ar atleidžiant mikrometrinę sraigą galima pageidaujamas detales pritvirtinti arba vėl nuimti.
- Per cilindrinę kiaurymę vidinio fiksavimo varžte galima laipsniškai keisti užveržiamos detalės išsikišimo ilgį.

Funkcija:

Vidinis fiksavimo varžtas sukamas į bet kurį įtaisą su paprastu metriniu sriegiu tol, kol jo galvutė priglunda prie įtaiso plokštumos. Dar šiek tiek daugiau sukant varžtą, vidinio fiksavimo varžto sriegis prasisuka su įtaiso sriegiu. Dėl ypatingos vidinio fiksavimo varžto konstrukcijos galima jį truputį ir visiškai grįžtamai ištempti. Šio lengvo ištempimo pakanka vidinio fiksavimo varžto skersmeniui tiek sumažinti, kad viduje esanti detalė būtų tolygiai ir centruotai priveržta. Vidinio fiksavimo varžto skersmuo tuo pačiu metu, kaip ir atsirandantis spaudimas, yra konstruktyviai veikiamas. Pasiekama įtempimo jėga iki 2000 N.

Paskirtis:

- **Matavimo prietaisai:** greitas ir paprastas indikatorių tvirtinimas matavimo įrenginiuose.
- **Mašinų gamyba:** fiksavimo priemonės cilindriniams objektams.
- **Sensorinė technika:** užspaudimas lygioje plokštumoje.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinys iš 5 fiksavimo varžtų.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	8 mm
Rakto dydis W	15 mm
Sriegio aukštis H ₂	12 mm
Šešiabriaunio varžto galvutės aukštis H ₁	5 mm
Sriegis M	M12×1,5
Produkto rūšis	Vidinio užspaudimo varžtas