



Duomenų registratorius be USB stotelės, Tipas: 174T



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474201 174T
GTIN	4029547010798
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išekvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė 1 metai (kai matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Per USB sąsają (doką) galima greitai ir paprastai sukonfigūruoti registratorių ir nuskaityti matavimo duomenis.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 ir kalibravimo protokolu.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Ilgis	60 mm
Plotis	38 mm

Aukštis	18,5 mm
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	±0,5 °C
Temperatūros matavimo ribos	-30 - 70 °C
Kalibravimas	I9
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Prietaiso atmintinė	16000
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A
KalibravimasOro temperatūros registratorius Tipas B	027650 B

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------------------	---------------