

Mahr**Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, Tipas: 2004T****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434760 2004T
GTIN	4059192055059
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies – nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijškumas visame matavimo diapazone. Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Tiekimo sudėtis:

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

Techninis aprašymas

Atsikartojimas	0,1 μm
Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm	1,5 μm
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,75 ±0,15 N
Matavimo ribos (diapazonas)	±3 mm
Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm	0,4 μm
Suderinamumas	Tesa
Gamintojo pavadinimas	P 2004T

IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50