



## Duomenų registratorius be USB stotelės, Tipas: 174H



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474201 174H
GTIN	4029547010804
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išekvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė 1 metai (kai matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Per USB sąsają (doką) galima greitai ir paprastai sukonfigūruoti registratorių ir nuskaityti matavimo duomenis. Papildomas santykinės drėgmės matavimas ir išsaugojimas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 ir kalibravimo protokolu.

### Techninis aprašymas

Temperatūros matavimo ribos	-20 - 70 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	±3 %
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	±0,5 °C
Ilgis	60 mm
Plotis	38 mm

Aukštis	18,5 mm
Kalibravimas	I6
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Prietaiso atmintinė	16000
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

### Paslaugos

KalibravimasHigrometras Tipas A	027660 A
DAkS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A

### Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------------------	---------------