

**Indikatorinis analoginis gylmatis, Matavimo intervalas: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434805 10
GTIN	4045197234124
Produktų klasė	42C

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas tiltelis su tiksliai pritrinta matavimo plokštuma. Indikatorius saugiai pritvirtinamas užspaudimo cange. **Laikrodinis indikatorius su kairinio išdėstymo skale – matavimo gylis nuskaitymas tiesiogiai.** Matavimo gylį galima padidinti įvairaus ilgio matavimo kaiščiais (žr. Nr. 434920).

**Tiekimo sudėtis:**

Su indikatoriumi Nr. 434807 dyd. 10 arba 30.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvai matavimo liestukams Nr. 434920

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Indikatoriaus Ø	58 mm
Tiltelio plotis	16 mm

Tiltelio ilgis	80 mm
Kontaktinio kaiščio Ø	4 mm
Kalibravimas	C1
Kalibravimas	C8
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	15 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gyliamatis

## Paslaugos

KalibravimasMatavimo tiltelis Tipas B	023360 B
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Veržlė Sriegis M14X0,5	434806 M14X0,5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 30 mm	434920 30