



Infraraudonųjų spindulių termometras, Tipas: 810



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474260 810
GTIN	4029547008320
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Patogiai ir paprastai valdomi prietaisai su aukštos kokybės, ilgalaikio stabilumo jutikliais. Sulaikymo funkcija, min. / maks. verčių atmintinė ir ekrano apšvietimas, kad būtų patogų nuskaityti matavimo vertes.

Tiekimo sudėtis:

Su patikros protokolu, apsauginiu dangteliu, maišeliu segti prie diržo ir 2 baterijomis Nr.081561 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida infraraudonųjų spindulių	±2 °C
Optika	6:1
Ilgis	119 mm
Plotis	46 mm
Matavimo diapazonas infraraudonųjų spindulių	-30 - 300 °C
Aukštis	25 mm

Leistina paklaida orui	±0,5 °C
Oro matavimas	-10 - 50 °C
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	I5
Kalibravimas	I9
Produkto rūšis	Temperatūros matavimo prietaisas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A	027670 A
DAkKS kalibravimasInfraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027610 A
KalibravimasOro temperatūros registratorius Tipas B	027650 B
KalibravimasInfraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------