



Indikatorius su kairinės krypties skale, Matavimo intervalas: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434807 10
GTIN	4031452160758
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio \varnothing 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Su **kairinės krypties skale** naudojimui su gylio matavimo tilteliais ir tiksliais vidmačiais.

Tinka:

Gylmačiai Nr. 434805. Tikslūs vidaus matuokliai Nr. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 ir 435125.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Korpuso \varnothing	57 mm
Matavimo jėga	0,7 - 1,4 N
Kalibravimas	C1
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Indikatoriaus \emptyset	58 mm
Kontaktinio kaiščio \emptyset	4 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 μ m
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

Priedai

Indikatoriaus stiklas Tipas 40	432010 40
--------------------------------	-----------