



Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V, Tipas: DS12/250



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 077512 DS12/250 |
| GTIN | 2050001673947 |
| Produktų klasė | 03S |

Aprašymas

Modelis:

Itin **ramiai veikiantis** variklis ilgaamžis net ir **naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.**

Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | DS12/250 |
| maksimalus sūkių skaičius | 1450 min ⁻¹ |
| Naudojama galia | 730 W |
| Svoris | 47 kg |
| šlifavimo disko plotis T | 32 mm |
| šlifavimo disko kiaurymės Ø H | 51 mm |
| Šlifavimo disko Ø D | 250 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |

Produkto rūšis

Galandinimo staklės su dviem diskais

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60 | 596400 EK60 |
| Mašinų stovai Tinka mašinai DS12 | 077513 DS12 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36 | 596510 NK36 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60 | 596400 NK60 |
| Įrankių laikymo stalas kairėje Tipas AT1 | 077519 AT1 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60 | 596510 EK60 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60 | 596220 EK60 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60 | 596350 NK60 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80 | 596400 SC80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80 | 596220 EK80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80 | 596220 SC80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80 | 596510 SC80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60 | 596350 EK60 |
| Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas DS1 | 077509 DS1 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80 | 596350 EK80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80 | 596510 EK80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60 | 596220 NK60 |
| Įrankių laikymo stalas dešinėje Tipas AT1 | 077525 AT1 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800 | 596350 C800 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80 | 596350 SC80 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60 | 596510 NK60 |
| Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36 | 596350 NK36 |