



## Duomenų registratorius, Tipas: 175T2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Atsparus, kompaktiškas 2 kanalų duomenų registratorius su dideliu ekranu su foniniu apšvietimu. Vidinė 1 milijono matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išseiktai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 10 min. iki 24 h. Baterijos eksploataavimo trukmė  $\geq 3$  metai (matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Dvi standartinės sąsajos (mini USB ir SD kortelė), kad registratoriaus duomenis būtų paprasta programuoti ir nuskaityti tiesiogiai prisijungus prie PC. Jungtis 1 išoriniam temperatūros jutikliui (tipas NTC).

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, užraktu, 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu, programine įranga ComSoft Basic V5, kurią galima atsisiųsti nemokamai.

#### Priedai pasirinktinai:

USB kabelis 474183, dyd. USB. Temperatūros jutiklis (tipas NTC) pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Aukštis	30 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Temperatūros matavimo sritis (išorinis jutiklis)	-40 – 120 °C
Plotis	55 mm
išorinis jutiklis	NTC
Gamintojo pavadinimas	175 T2
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (vidinis jutiklis)	±0,5 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis)	±0,3 °C
Temperatūros matavimo sritis (vidinis jutiklis)	-35 - 55 °C
Ilgis	89 mm
Kalibravimas	I9
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

## Paslaugos

Kalibravimas Oro temperatūros registratorius Tipas B	027650 B
DAkKS kalibravimas Higrometras Tipas A	027670 A

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Temperatūros jutiklis Tipas NTC	474170 NTC
USB laidas Tipas USB	474183 USB