

Mahr**Komparatorius, \pm matavimo intervalas / padalos: 130/5 μ m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434674 130/5

GTIN

4059192014063

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Uždaras matuoklis su safyro guoliais, ypač tvirtas, tinkamas naudoti gamyboje. Trumpa reversinė eiga dėl mikrometrinio sraigto, esančio ant rutulinės kreipiančiosios. **Nejautrus šoninėms jėgoms.** Korpusas iš vieno ruošinio, labai tvirtas ir tikslus. **Perdavimo svirtis suveikia perkrovos momentu ir taip apsaugo nuo smūgių. Pastovi matavimo jėga** dėl strypinės spyruoklės. **Laisva eiga** patogiam detalių įdėjimui. Pakėlimo mygtukas arba vielinis pakėlimo lynas (specialus priedas). **Aiškiai įskaitoma skalė. 2 tolerancijų rodyklės** leistinos paklaidos nustatymui.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**Tolerancijos žymos****Jungtis**

kojiniam jungikliui Nr. 434930

Tikslus reguliavimas

Fiksuojiama (nulinė padėtis).

Paskirtis:

Kaip palyginamasis matuoklis tiek serijinių, tiek vienetinių dalių kontrolei.

Priedai pasirinktinai:

Vielinis pakėlimo lynas Nr. 434930.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
\pm Matavimo diapazonas	130 μ m
Ilgis	95 mm
Plotis	63 mm
Laisva eiga	2,5 mm
Aukštis	20 mm
Padalos vertė	5 μ m
Kalibravimas	C3
Matavimo jėga	1 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Komparatorius

Paslaugos

KalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023180 FZ
DAkkS kalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023190 FZ

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14

Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11

Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5