



## Medžiagos drėgmės matuoklis, Tipas: 606-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Preciziškas medžiagos drėgmės matavimo dėl išsaugotų įvairių medienos rūšių charakteristinių kreivių (pvz., buko, eglės, ąžuolo. . .) ir įvairios statybinės medžiagos (pvz., betonas, plytos, gipsas. . .). Papildomas aplinkos oro temperatūros ir drėgmės matavimas (rasos taško apskaičiavimas).

### Techninis aprašymas

Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	$\pm 0,5$ °C
Kalibravimas	I6
Temperatūros matavimo ribos	-10 - 50 °C
Ilgis	119 mm
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	0 - 55 %
Aukštis	25 mm
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	$\pm 1$ %

Plotis	46 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Medžiagos drėgmės matuoklis

### Paslaugos

Kalibravimas Higrometras Tipas A	027660 A
DAkKS kalibravimas Higrometras Tipas A	027670 A

### Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------