



Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys



Užsakymo data

Užsakymo numeris	366752
GTIN	4045197559388
Produktų klasė	32D

Aprašymas

Modelis:

Šlifuoti poromis, kietis 60 HRC.

Tikslumas: Aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm; pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Juostų kiekis: 8 pora

Plotis: 8 mm

Aukštis: 22 mm

Aukštis: 32 mm

Aukštis: 36 mm

Aukštis: 17 mm

Techninis aprašymas

Ilgis	160 mm
Plotis	8 mm
Aukštis	22 mm
Aukštis	32 mm

Aukštis	36 mm
Aukštis	17 mm
Aukštis	38 mm
Aukštis	28 mm
Aukštis	25 mm
Aukštis	12 mm
Juostų kiekis	8 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 12 mm	366765 12
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 17 mm	366765 17
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 22 mm	366765 22
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 25 mm	366765 25
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 28 mm	366765 28
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 32 mm	366765 32
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 36 mm	366765 36
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366752 dyd. 160×8 Plotis 38 mm	366765 38