



## Indikatorius su kairinės krypties skale, Matavimo intervalas: 30mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434807 30     |
| GTIN             | 4031452160765 |
| Produktų klasė   | 46C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio  $\varnothing$  8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Su **kairinės krypties skale** naudojimui su gylio matavimo tilteliais ir tiksliais vidmačiais.

#### Tinka:

Gylmačiai Nr. 434805.

### Techninis aprašymas

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Padalos vertė                         | 0,01 mm                |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm                   |
| Korpuso $\varnothing$                 | 57 mm                  |
| Kalibravimas                          | C1                     |
| Matavimo jėga                         | 0,8 - 1,6 N            |
| Matavimo ribos (diapazonas)           | 0 - 30 mm              |
| Norma                                 | Gamykliniai standartai |

|  |              |
|--|--------------|
| Kontaktinio kaiščio Ø                        | 5 mm         |
| Indikatoriaus Ø                              | 58 mm        |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 20 µm        |
| Matavimo prietaisai                          | analoginis   |
| Pakuotė                                      | tvirta dėžė  |
| Produkto rūšis                               | Indikatorius |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm | 023010 100 |
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm        | 023000 30  |

## Priedai

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Indikatoriaus stiklas Tipas 58 | 432010 58 |
|--------------------------------|-----------|