



Duomenų registratorius, Tipas: 175T3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

474180 175T3

GTIN

4029547011108

Produktų klasė

47B

Aprašymas

Modelis:

Atsparus, kompaktiškas 2 kanalų duomenų registratorius su dideliu ekranu su foniniu apšvietimu. Vidinė 1 milijono matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išseiktai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 10 min. iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė ≥ 3 metai (matavimo ciklas 15 min, 25 °C). Dvi standartinės sąsajos (mini USB ir SD kortelė), kad registratoriaus duomenis būtų paprasta programuoti ir nuskaityti tiesiogiai prisijungus prie PC. Jungtis 2 išoriniams temperatūros jutikliams (tipas K) Nr. 474120, 474140 arba 474150.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu, užraktu, 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu, programine įranga ComSoft Basic V5, kurią galima atsisiųsti nemokamai.

Priedai pasirinktinai:

USB kabelis 474183, dyd. USB.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	175 T3
Plotis	54 mm
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida (išorinis jutiklis)	±0,5 (-50 iki 70) °C
Ilgis	96 mm
Temperatūros matavimo sritis (išorinis jutiklis)	-50 iki +1000 (Tipas K); -50 iki +400 (Tipas T) °C
IP apsaugos klasė	IP 65
išorinis jutiklis	K ir T
Aukštis	29 mm
Kalibravimas	I8
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Duomenų registratorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasPirometras Įvesčių kiekis 1	027510 1
KalibravimasPirometras Įvesčių kiekis 1	027500 1

Priedai

Įmontuojamas jutiklis, K tipas Tipas EB	474140 EB
USB laidas Tipas USB	474183 USB
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Elastinė termopora, stiklo pluoštas, K tipas Ilgis 1500 mm	474150 1500
Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas EF	474120 EF